



## Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	966000 3
GTIN	4003866403332
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, **säkerhetsstag** och bred **avläggsskål**. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Teknisk beskrivning

Stolphöjd	87 mm
arbetshöjd ca.	2,7 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Antal steg inklusive plattform	3
vikt	6 kg
stegens längd	1,44 m

Avläggsskål finns	ja
utvändig bredd längst ned	0,45 m
Steg utförande	steget
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
plattformshöjd	0,7 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege