



Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 2



Beställningsdata

Ordernummer	966190 2
GTIN	4003866555208
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122

Teknisk beskrivning

Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
plattformshöjd utan räcken	0,4 m
kapacitet	870 mm
Norm	DIN EN ISO 14 122
Steg utförande	steget
Antal steg inklusive plattform	2
vikt	28,5 kg

Plattform längd	400 mm
Lutning trappa	45 grad
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	600 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 600 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa