



Arbetsplattform enkel modul, Typ: A



Beställningsdata

Ordernummer	966150 A
GTIN	4003866402618
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Korrosions- och väderbeständig konstruktion, helt i lättmetall, med extremt stabila kopplingar. Steg av räfflad aluminiumplåt 555×250 mm.

Modulkonstruktionen medger ändring och påbyggnad.

Påbyggnadsmoduler i fyra olika höjder.

Avsedd som grundmodul med två nivåer med möjlighet till påbyggnad med upp till tre nivåer. Påbyggnad till modul B möjlig.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd	2,2 m
Steg utförande	steget
Stegpinne-/trappstegsbredd	555 mm
vikt separat modul	2,9 kg
Stegpinne-/trappstegsdjup	250 mm
modulkombination	A
Material	Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt

plattformens djup	0,3 m
Norm	DIN EN 14183
plattformshöjd utan räcken	0,2 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Antal steg inklusive plattform	1
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock