



## Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X4



### Beställningsdata

Ordernummer	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	2,45 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
utvändig bredd längst ned	0,43 m
antal steg	2x4
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm

stegens längd	0,97 m
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning
vikt	6 kg
Steg utförande	steget
Stolphöjd	87 mm
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege