



## Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	966000 6
GTIN	4003866403363
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, **säkerhetsstag** och bred **avläggsskål**. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Teknisk beskrivning

Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Avläggsskål finns	ja
Stolphöjd	87 mm
plattformshöjd	1,35 m
Steg utförande	steget
stegens längd	2,13 m

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
vikt	9 kg
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Antal steg inklusive plattform	6
arbetshöjd ca.	3,35 m
utvändig bredd längst ned	0,52 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege