

**Garant****Sidovägg med fästdetaljer, sats, Djup 600 mm, höjd: 2500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990110 2500
GTIN	4045197518163
Artikelklass	911

**Beskrivning****Utförande:**

Med □ 9×9 mm i 37 mm raster för krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler. Dessa finns i grupp 95. En sidvägg består av två perforerade plåtpaneler som fästs ovanpå varandra. Levereras komplett med fästmaterial.

**Användningsdata:**

För sidintäckning i ändan av ett hyllstall (kan inte monteras mellan två hyllstall). För täckning av ett fullständigt hyllfält åt vänster och höger måste 2 sidoväggar beställas.

**Lackering:**

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Kundmontering	ja
Montering som mellanvägg möjlig	nej
Passar till hyllstall med höjd	2500 mm
Bredd	600 mm

Sidovägg konstruktion	två delar
passar till instickshyllställ	ja
passar till hyllställ med djup	600 mm
Monteringsmaterial ingår i leveransen	ja
Användningsområde	Golvhyllställ
höjd	2500 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Sidvägg