



## Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	966000 8
GTIN	4003866403387
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, **säkerhetsstag** och bred **avläggskål**. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Teknisk beskrivning

Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
arbetshöjd ca.	3,75 m
vikt	13 kg
Steg utförande	steget
stegens längd	2,6 m

Avläggsskål finns	ja
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Stolphöjd	87 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
plattformshöjd	1,75 m
Antal steg inklusive plattform	8
utvändig bredd längst ned	0,56 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege