

## Säkerhetsträtrall med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 100 cm, gångtrallens längd: 200cm



### Beställningsdata

Ordernummer	964855 200
GTIN	4047482094727
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. **Material:** Kammartorkade **bokträlistor** som är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässingsgångstänger med insexskruvar. **Elastiska gummifötter** hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. **Beständighet** mot de flesta oljor och syror. **Höjd:** cirka 35 mm. **Vikt:** cirka 13 kg/m<sup>2</sup>. Möjliga **trallbredder:** 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga **trallängder:** Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

#### Fasning:

Trälisterna på gångtrallens **långsida** är dessutom avfasade i 45° vinkel.

### Teknisk beskrivning

Beständighet	beständiga mot de flesta oljor och syror
vikt	20,8 kg
Kantprofil	dubbelsidig
gångtrallens längd	200 cm
Kantfasning	Utan
Material	lister i bokträ
gångtrallens höjd	35 mm
Produktnamnsattribut	Bredd 100 cm
gångtrallens bredd	100 cm

Produktslag

Träställningstrall