



Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X7



Beställningsdata

Ordernummer	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor plattform med integrerad gångjärnskoppling. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	3,1 m
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
stegens längd	1,66 m
Steg utförande	steget
Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Isärglidningsskydd	dubbelsidig, fast förbindning

vikt	10,5 kg
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
antal steg	2×7
utvändig bredd längst ned	0,5 m
Stolphöjd	87 mm
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege