



Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 10



Beställningsdata

Ordernummer	966000 10
GTIN	4003866403400
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, **säkerhetsstag** och bred **avläggskål**. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

Stegpinne-/trappstegsdjup	85 mm
Antal steg inklusive plattform	10
arbetshöjd ca.	4,2 m
Steg utförande	steget
Material	Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
plattformshöjd	2,2 m
Avläggsskål finns	ja
Stolphöjd	87 mm
vikt	14 kg
utvändig bredd längst ned	0,61 m
stegens längd	3,05 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege