



Aluminiumpalltrappa, Antal steg inklusive plattform: 1



Beställningsdata

Ordernummer	966148 1
GTIN	4003866400317
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

plattformshöjd utan räcken	0,2 m
Norm	DIN EN 14183
Steg utförande	steget
plattformsbredd	577 mm
Antal steg inklusive plattform	1
arbetshöjd ca.	2,2 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
plattformsdjup	350 mm
bottenyta (bredd)	0,4 m

bottenyta (djup)	0,6 m
Material	Steg av räfflad aluminiumplåt
vikt	3 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock

Tillbehör

Innersko Typ 1	966320 1
----------------	----------