



Aluminiumpalltrappa, Antal steg inklusive plattform: 2



Beställningsdata

Ordernummer	966148 2
GTIN	4003866400324
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivning

Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
bottenyta (bredd)	0,64 m
plattformsbredd	577 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig
bottenyta (djup)	0,67 m
Steg utförande	steget
Material	Steg av räfflad aluminiumplåt
arbetshöjd ca.	2,4 m
plattformshöjd utan räcken	0,4 m

Norm	DIN EN 14183
Antal steg inklusive plattform	2
plattformsdjup	350 mm
vikt	5,5 kg
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Arbetsbock

Tillbehör

Innersko Typ 1	966320 1
----------------	----------