



## Plattformstrappa, stegbredd, Antal steg inklusive plattform: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	966194 2
GTIN	4003866555284
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Balkar av höghållfasta strängpressade aluminiumprofiler med skruvkanaler för flexibel montering. I leveransen ingår inga handledare eller plattformsräcken. Finns under nr 966196 och nr 966198. Trapplutning 45°. Plattformslängd 400 mm. Stegbeläggning av räfflad aluminium. Utrustad med rullar på stöddelen.

#### Norm:

**DIN EN ISO 14 122**

### Teknisk beskrivning

Plattform längd	400 mm
vikt	28,5 kg
Steg utförande	steget
plattformshöjd utan räcken	0,4 m
Material	Balkar av strängpressade aluminiumprofiler
kapacitet	870 mm
Norm	DIN EN ISO 14 122

Lutning trappa	45 grad
Antal steg inklusive plattform	2
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsbredd	1000 mm
Rullar	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktnamnsattribut	stegbredd 1000 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa