


Brett påbyggnads-ställ, Djup 1000 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/2500mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 991005 2500/2500 |
| GTIN | 4004514225474 |
| Artikelklass | 960 |

Beskrivning

Utförande:

Förzinkat fackverk. Alternativt med förzinkade 25 mm stålpaneler eller spånskivor. Olika balktyper allt efter erforderlig hyllplanlast (tvärbalkhöjd 55 – 85 mm). Snabb uppbyggnad genom att bara sticka in balkar typ ZG. **Last per hyllplan** högst 1050 kg, **Fältlast** högst 3500 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Nominell längd + antalet stativ × 57 mm.

Användningsdata:

Lagring av skrymmande, stora och tunga varor. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- **Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 1200 mm, men endast vid en fältlast på max. 2600 kg. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Hyllplan bredd | 2500 mm |
| Last per hyllplan | 1050 kg |
| Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 2557 mm |
| Material lagernivå | Spånskiva |
| Antal lagernivåer spånskiva | 4 |
| Kundmontering | ja |
| Hyllplanets djup | 1000 mm |
| höjd | 2500 mm |
| Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ |
| Bredd | 2557 mm |
| Djup | 1000 mm |
| hyllställsdjup | 1000 mm |
| Hyllställsbredd | 2500 mm |
| Hyllhöjd | 2500 mm |
| plattans tjocklek | 25 mm |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Monteringsutförande | Hyllställ |
| Färgval | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamnsattribut | Djup 1000 mm |
| Produktslag | Brett hyllställ |