

Garant

Hörnhyllplan, förzinkade med tvärbalkar, Passar till hyllställsanslutning med djup: 400mm

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 990370 400 |
| GTIN | 4045197517746 |
| Artikelklass | 911 |

Beskrivning**Utförande:**

3 tvärbalkar för upphängning i stolpramar/hörnstöd, den förzinkade hörnhyllan läggs på tvärbalkarna.

Användningsdata:

För hörnenheter.

Lackering:

Tvärbalkar **alltid** antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|---------------|
| hyllplanets gavelsida (mått A) | 777 mm |
| Tjocklek | 38 mm |
| Passar till hyllställsanslutning med djup | 400 mm |
| hyllplanets djup (mått B) | 900 mm |
| Hyllplan bredd | 975 mm |
| Hyllplanets djup | 975 mm |
| Användningsområde | Golvhyllställ |

| | |
|--|------------|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 120 kg |
| Hyllplanets tjocklek | 38 mm |
| Material | förzinkade |
| Produktslag | Hylla |