



Trappstege med plattform, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 8



Beställningsdata

Ordernummer	966272 8
GTIN	4003866404780
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Falsad trappstege med 80 mm djupa steg. Stor arbetsplattform med aluminiumdurkplåt (380×390 mm). Avläggsskål av aluminium. Två handledare för säker upp- och nedstigning som standard. Isärglidningsskydd i form av två höghållfasta perlonband ger optimal stabilitet.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivning

plattformshöjd utan räcken	2,07 m
Antal steg inklusive plattform	8
Norm	EN 131
Avläggsskål finns	ja
plattformsdjup	390 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig

vikt	17 kg
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
arbetshöjd ca.	4,1 m
Handledare	2
plattformsbredd	380 mm
Isärglidningsskydd	2 höghållfasta perlonband
utvändig bredd längst ned	0,74 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produktslag	Plattformstege