



## Plattformstrappa med hjul, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	966220 3
GTIN	4003866419715
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul Ø 125 mm (varav 2 med broms).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### OBS!:

- **Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.**
- **Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.**

### Teknisk beskrivning

Antal steg inklusive plattform	3
plattformsdjup	800 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformshöjd utan räcken	0,72 m

Diameter för styrrullar	125 mm
vikt	28,5 kg
bottenyta (djup)	1,27 m
Antal svängbara hjul utan broms	2
Antal svängbara hjul med broms	2
plattformsbredd	600 mm
med plattformsräcke	ja
Lutning trappa	60 grad
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
bottenyta (bredd)	0,77 m
Norm	DIN EN 131-7
Steg utförande	steget
Knälist	ja
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa