



## Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 4500 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	966310 4500
GTIN	4003866537655
Artikelklass	96Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Ställningsbredd 0,68 m;

Ställningslängd 1,80 m.

Kan byggas ut med standarddelar.

Hopfällbar grundmodul för snabb uppställning och nedtagning.

Minimalt platsbehov vid transport och förvaring.

Rull-Ø 125 mm med tapp (kan inte försees med axlar). Plattform **med** manlucka.

#### Beskrivning:

**Program Z 600 / Z 500**

**Kännetecken:**

**Program Z 600 / Z 500**

**Norm:**

**DIN EN 1004**

Bärförmåga stegteknik: 200 kg

arbetshöjd ca.: 6,5 m

ställningshöjd: 5,85 m

vikt: 108,9 kg

### Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	6,5 m
Plattform utförande	med manlucka
plattformshöjd	4500 mm
ställningslängd	1,8 m
Norm	DIN EN 1004
ställningshöjd	5,85 m
ställningsbredd	0,68 m
vikt	108,9 kg
Diameter för styrrullar	125 mm
Bärförmåga stegteknik	200 kg