



Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 5650 mm



Beställningsdata

Ordernummer	966310 5650
GTIN	4003866537662
Artikelklass	96Y

Beskrivning

Utförande:

Ställningsbredd 0,68 m;

Ställningslängd 1,80 m.

Kan byggas ut med standarddelar.

Hopfällbar grundmodul för snabb uppställning och nedtagning.

Minimalt platsbehov vid transport och förvaring.

Rull-Ø 125 mm med tapp (kan inte försees med axlar). Plattform **med** manlucka.

Beskrivning:

Program Z 600 / Z 500

Kännetecken:

Program Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Bärförmåga stegteknik: 200 kg

arbetshöjd ca.: 7,65 m

ställningshöjd: 6,7 m

vikt: 140,9 kg

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	7,65 m
ställningsbredd	0,68 m
Plattform utförande	med manlucka
Diameter för styrrullar	125 mm
Norm	DIN EN 1004
ställningshöjd	6,7 m
vikt	140,9 kg
plattformshöjd	5650 mm
ställningslängd	1,8 m
Bärförmåga stegteknik	200 kg