



Plattformstrappa med hjul, steg på ena sidan, Antal steg inklusive plattform: 5



Beställningsdata

Ordernummer	966220 5
GTIN	4003866419739
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Bekväm plattformstrappa med 200 mm djupa steg (60° trapplutning). Rymlig plattform (600×800 mm) med plattformsräcke (1,00 m högt) samt fot- och knälister. Fyra fjädrande svängbara hjul Ø 125 mm (varav 2 med broms).

Norm:

DIN EN 131-7

OBS!:

- **Handledare ingår inte i leveransen. Beställ den separat under nr 966225.**
- **Levereras isärtagen i enkelt monterbara komponenter. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Antal svängbara hjul med broms	2
med plattformsräcke	ja
Antal svängbara hjul utan broms	2
plattformsbredd	600 mm

Möjlig att gå på	Enkelsidig
Diameter för styrrullar	125 mm
vikt	35 kg
plattformshöjd utan räcken	1,2 m
Antal steg inklusive plattform	5
Norm	DIN EN 131-7
plattformsdjup	800 mm
Lutning trappa	60 grad
bottenyta (djup)	1,63 m
bottenyta (bredd)	0,87 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	200 mm
Steg utförande	steget
Knälist	ja
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produktslag	Plattformstrappa