

**Kemikalieskyddshandske, par 160435, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094760 10
GTIN	4260144426722
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshandskar i kategori III.

Fullbelagd PVC-handske med innerfoder av bomull. Vattentät och oljebeständig för allmänna arbeten. Bra mekaniskt skydd.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
EN 374:2016: Typ B (AKL)

Teknisk beskrivning

Godstjocklek	0,6 mm
Permeationstid vid metanol 99 %	60-120 min
Handskstorlek	10
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Innehåll	12

Skyddsklass	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ B (AKL)
Kemikaliebeständighet	AKL
EN 388:2016	4131X
Material	PVC
Hållarmaterial	Bomull
Längd	350 mm
Tjocklek	0,6 mm
Färg	rostbrun
Användningsdata	Flergångs
Beläggning	PVC
Beläggningvariant	Full beläggning
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar