



Sticksåg, Typ: 723415



Beställningsdata

Ordernummer	078210 723415
GTIN	4014586839332
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd. Styv bladstyrning för **exakt sågning** även i svårbearbetade material (t.ex. rostfritt stål).

- **Mycket god balans tack vare exakt avvägd vikt.**
- **Sågbladsvinkeln möjliggör god spånavgång som vid pendelrörelse.**
- **Omkopplingsbar spånavgång – sug- eller blåsfunktion.**

leveransinnehåll:

Inklusive spånskydd.

Inklusive 2 × sågblad.

OBS!:

Sticksågblad hittar du under nr 588800.

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808–073840.

tillverkarens beteckning: ASTE 638

effektförbrukning: 450 W

slaghast.: 1050 - 2600 min⁻¹

maximalt sågdjup i stål: 10 mm

maximalt sågdjup i rostfritt stål: 6 mm

pendelrörelse: modifierat

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup i stål	10 mm
lämpliga sticksågblad	På begäran
anmärkning	styv styrning, universellt användbar
tillverkarens beteckning	ASTE 638
maximalt sågdjup i rostfritt stål	6 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
vikt	2,2 kg
effektförbrukning	450 W
pendelrörelse	modifierat
slaghast.	1050 - 2600 min ⁻¹
Utförande	stavform
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Sticksågbladssats Beteckning T118AF	588400 T118AF
Sticksågbladssats Beteckning T318A	588400 T318A
Sticksågbladssats Beteckning T118A	588400 T118A
Sticksågbladssats Beteckning T318B	588400 T318B
Sticksågbladssats Beteckning T127D	588400 T127D
Sticksågbladssats Beteckning T118AHM	588400 T118AHM
Sticksågbladssats Beteckning T118B	588400 T118B