

**Nibblare, Typ: 723239****Beställningsdata**

Ordernummer	078111 723239
GTIN	4014586869926
Artikelklass	03F

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket gynnsamma driftkostnader tack vare lång livslängd för stans och dyna.**
- **QuickIN snabbväxelsystem för snabbt byte av stämpel och dyna utan verktyg.**
- **Arbetsriktningen kan ändras utan verktyg.**
- **Idealisk för trapetsplåtar med vågdjup upptill 160 mm.**

**OBS!:**

Passande ackumulatörer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive startset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

**Teknisk beskrivning**

effektförbrukning	350 W
skärhastighet	2,7 m/min
vikt	1,9 kg
Skärbredd	5 mm
minsta kurvradie	70 mm

maximal materialtjocklek stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
slaghast.	1500 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	BLK 1.6LE
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Nibblare