

3M**Helmaskstomme Serie 6000, Storlek: M****Beställningsdata**

Ordernummer	097240 M
GTIN	4046719719815
Artikelklass	04M

Beskrivning**Utförande:**

Maskstommens lätta och kompakta konstruktion möjliggör oinskränkt sikt över arbetsområdet och främjar därmed ett bra arbetsresultat i arbetsmiljöer som kräver att en helmask används. Det reptåliga glaset ger ett **extra skydd av ögonen** vid hantering av t.ex. asbest, saltsyra och ammoniak. **Dubbelfiltersystem** för mindre andningsmotstånd och gynnsam viktfordelning. Bajonettklicksystemet gör att det går enkelt och snabbt att byta filter.

Norm:

EN 136 Klasse 1
färgkod för passande tillbehör: 3M™ bajonett
Glasbeläggning: Rephållfast
Glasmaterial: PMMA
Filteranslutning: 3M™ bajonettssystem
vikt: 400 g
tillverkarens beteckning: 6800M

Teknisk beskrivning

Storlek	M
---------	---

tillverkarens beteckning	6800M
Glasbeläggning	Rephållfast
vikt	400 g
Filteranslutning	3M™ bajonettsystem
Glasmaterial	PMMA
färgkod för passande tillbehör	3M™ bajonett
Produktslag	Helmask, stomme

Tillbehör

Utbytesfilter par, partikelfilter filter P3R	097273 P3R
Utbytesfilter par, partikelfilter filter P3RC	097272 P3RC
Filterlockpar, bajonettsystem Typ	097277
Utbytesfilter, par med förbrukningsindikering filter A2	097279 A2
Utbytesfilter par, partikelfilter filter P3R	097272 P3R
Utbytesfilter par, partikelfilter filter P2R	097273 P2R
Utbytesfilter, par med förbrukningsindikering filter A1	097279 A1
Påfyllningssats, filter för 6223M	097232