

**MK-uttag, Typ: 3/19****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 118920 3/19 |
| GTIN | 4045197038265 |
| Artikelklass | 12D |

Beskrivning**Användningsdata:**

För infästning av kärnborr i stationära bormaskiner.

Passar till :

Kärnborr med Weldonskaft Ø 19 mm.

morsekona MK storlek: 3

Skaft-Ø: 19 mm

passar för kärnborr-Ø: 12 - 60 mm

kylsmörjning: manuell

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|------------|
| passar för kärnborr-Ø | 12 - 60 mm |
| morsekona MK storlek | 3 |
| kylsmörjning | manuell |
| Skaft-Ø | 19 mm |
| Produktslag | fäste |