

Garant**Centrumborr HSS B vänster, obelagd, Nominell Ø DC k12: 2,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

Med extra eggförstärkning (120° försänkingsvinkel), spiralformat, **vänsterskärande**.

Nominell Ø D_c: 2,5 mm

för arbetsstyckes-Ø: 20 – 30 mm

Skaftdiameter D_s: 10 mm

totallängd L: 56 mm

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,03 mm/v

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	2,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
för arbetsstyckes-Ø	20 – 30 mm
Skafttolerans	h7
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	56 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	120 grad
Skärriktning	Vänster
Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrumborr