

Garant**Centrumborr HSS B vänster, obelagd, Nominell Ø DC k12: 3,15 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

Med extra eggförstärkning (120° försänkingsvinkel), spiralformat, **vänsterskärande**.

Nominell Ø D_c: 3,15 mm

för arbetsstyckes-Ø: 30 – 40 mm

Skaftdiameter D_s: 11,2 mm

totallängd L: 60 mm

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,03 mm/v

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	3,15 mm
Skafttolerans	h7
för arbetsstyckes-Ø	30 – 40 mm
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
Skaftdiameter D _s	11,2 mm
totallängd L	60 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	120 grad
Skärriktning	Vänster
Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrumborr