

duMONT**Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning P9, Typ: 14D1****Beställningsdata**

Ordernummer	290406 14D1
GTIN	662600888091
Artikelklass	29J

Beskrivning**Användningsdata:**

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

leveransinnehåll:

Brottsch inkl. nödvändiga shims.

OBS!:

- För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrottschar användas (finns på förfrågan).
- Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt – dragbrottschen rätar ut sig själv.
- Belagda dragbrottschar och dragbrottschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
- **BROTTSCHNINGSPRESSAR** finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
- **Storlek 28, 32 och 36** kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 353 mm

Kilspårbredd: 14 mm

Kilspårdjup: 3,8 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 44 - 50 mm

Brottschninglängd i stål: 25 - 150 mm

Erforderligt brottschningstryck vid St50 och max brottschninglängd: 5050 kg

Teknisk beskrivning

Kilspårdjup	3,8 mm
Kilspårbredd	14 mm
Antal passeringar	3
Brotschlängd	353 mm
för håldiameter enligt DIN 6885	44 - 50 mm
Ryggbredd	14,39 mm
Brotschninglängd i stål	25 - 150 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	5050 kg
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		

Tillbehör

Mellanlägg till dragbrottsch nr 290405 – 407 Typ 14D1

290410 14D1