

**duMONT****Tryckbrottsch för kilspår HSS Passning H9, Typ: 25F1****Beställningsdata**

Ordernummer	290407 25F1
GTIN	662600888435
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

**leveransinnehåll:**

Brottsch inkl. nödvändiga shims.

**OBS!:**

- För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrottschar användas (finns på förfrågan).
- Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt û dragbrottschen rätar ut sig själv.
- Belagda dragbrottschar och dragbrottschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
- **BROTTSCHNINGSPRESSAR** finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
- **Storlek 28, 32 och 36** kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Skärmaterial: HSS

Brottschlängd: 505 mm

Kilspårbredd: 25 mm

Kilspårdjup: 5,4 mm

för håldiameter enligt DIN 6885: 85 - 95 mm

Brottschninglängd i stål: 25 - 150 mm

Erforderligt brottschningstryck vid St50 och max brottschninglängd: 8300 kg

## Teknisk beskrivning

Ryggbredd	25,72 mm
Kilspårbredd	25 mm
Kilspårdjup	5,4 mm
Antal passeringar	5
Brotschninglängd i stål	25 - 150 mm
Brotschlängd	505 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	8300 kg
för håldiameter enligt DIN 6885	85 - 95 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		

