

**Garant****Centrumborr HSS B vänster, obelagd, Nominell Ø DC k12: 4 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111540 4
GTIN	4045197000996
Artikelklass	11A

**Beskrivning****Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

**Med extra eggförstärkning** (120° försänkingsvinkel), spiralformat, **vänsterskärande**.

Nominell Ø D<sub>c</sub>: 4 mm

för arbetsstyckes-Ø: 40 – 63 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 14 mm

totallängd L: 67 mm

Matning f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Skafttolerans	h7
för arbetsstyckes-Ø	40 – 63 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Nominell Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
totallängd L	67 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	120 grad
Skärriktning	Vänster
Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrumborr