

**Garant****CaraFin Diamant polerduk mjuk, 150×180 mm, Kornstorlek: D1µm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 552785 D1     |
| GTIN         | 4045197994622 |
| Artikelklass | 51G           |

**Beskrivning****Utförande:**

**CaraFin Diamant polerverktyg** ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Mjuk polerduk för en **konturtrogen spegelglanspolering** hos ändpolerade ytor **på mjuka och repkänsliga** material.

**Fördel:**

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

**Diamant polerdukar** (mikrofiber) ensidigt belagda med **monokristallin diamant**.

**Användningsdata:**

För snabb, torr handpolering.

För snabb, torr handpolering.

**Teknisk beskrivning**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Mått                   | 150×180 mm        |
| Slipmedlets beteckning | D                 |
| Material               | mikrofiber        |
| finhetsgrad            | Höggglanspolering |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Kornstorlek          | D1         |
| Längd                | 180 mm     |
| Bredd                | 150 mm     |
| Produktnamnsattribut | 150×180 mm |
| Produktslag          | Polerduk   |

### Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Hårdmetall (HM)               | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | lämplig        |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | mindre lämplig |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | lämplig        |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |