

**Garant****CaraFin Diamant-polerdyna, 125 × 175 mm, Kornstorlek: D10µm****Beställningsdata**

Ordernummer	557515 D10
GTIN	4045197994646
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:**

**CaraFin Diamant polerverktyg** ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

CaraFin Diamant-polerdyna (EVA) med **öppen struktur**, sätts inte igen.

**Fördel:**

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Av högvärdig, **elastisk polyuretanskumplast**.

**Användningsdata:**

Manuell, **konturtrogen finishpolering eller glanspolering** av polerade ytor på alla **hårda material och icke-järnmetaller**. Snabb polering tack vare hög avverkningsförmåga.

Lämplig för våt- och torrpolerering.

**Teknisk beskrivning**

Slipmedlets beteckning	D
Längd	175 mm
Mått	125×175 mm
Bredd	125 mm
polersteg	Avslutande polering
Serie	CaraFin

Produktnamnsattribut	125 × 175 mm
Produktslag	Polerblock

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		