

Garant**CaraFin Diamant polerremсор elastisk, 25×120 mm, Kornstorlek: D15µm****Beställningsdata**

Ordernummer	557521 D15
GTIN	4045197994707
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Självhäftande **polerband** Ovansida av **elastiskt PU-material**, ena sidan belagd med monokristallin diamant.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Av högvärdig, **elastisk polyuretanskumplast**.

Användningsdata:

Med slipbandhållare nr 557900.

Lämplig för våt- och torrpolering. **Finishpolering** av mjuka och hårda material. Arbeta med lätt kontaktryck.

Passar till:

Flexibla slipbandhållare nr 557900.

Teknisk beskrivning

Slipmedlets beteckning	D
Längd	120 mm
Bredd	25 mm
Mått	25×120 mm
polersteg	Avslutande polering

Serie	CaraFin
Produktnamnsattribut	25×120 mm
Produktslag	Polerblock

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		