

Garant**Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 320Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657460 320
GTIN	4045197996022
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Ställ in önskat vridmoment med hjälp av inställningsverktyg nr 657452 storlek 1 i kombination med en lämplig kontrollapparat. Fast monterat **omställbart spärrhuvud** med utstötare – **för höger- och vänsterdragning**. Momentnyckel bara med högerutläsning.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

$\pm 2\%$ av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Teknisk beskrivning

Dragriktning	Högerdragning
maximalt vridmoment	320 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
vikt	1200 g
momentintervall	60 - 320 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
omkopplingsbar avläsning	Nm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Utlösningssvärdets justerbarhet	förinställd
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
totallängd L	672 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	577 mm
Feedback	utlösande
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	haptisk
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
	020020 1000

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan
skala maximalt vridmoment 1000 Nm

020190 1000

Tillbehör

Inställningsnyckel för vridmoment Typ 1

657455 1