

**Garant****XDMT120516ZDER, HB4420, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	212897 S
GTIN	4045197625854
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivning**

Typ	S
Matning $f_z$ per tand	0,5 mm
Hörnradie	1,6 mm
Vändskärstjocklek S	5.56 mm
ISO-kod vändskär	XDMT120516ZDER
Sort	HB4420
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,9 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2 mm

Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	3 mm
Antal byten/skär	3
Beläggning	PVD
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		