

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M11X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M11X1,5
GTIN	4062406004484
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	9,5 mm
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	11 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,5 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Antal spånspår	3
Gängdjup	33 mm
Gängtyp	MF
gänga	M11×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp