

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/4-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1/4-24
GTIN	4062406036836
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	7 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,058 mm
Kärnhåls-Ø	5,35 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrcant □	5,5 mm
Gängdjup	19,05 mm
Varvper tum	24
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	6,35 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1/4-24 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp