

Garant**Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 3/4-14
GTIN	4062406035181
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	14 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	14
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	17,4 mm
totallängd L	125 mm
Gängdjup	38,1 mm
Gängstigning	1,814 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Gängtyp	UNS

gänga	3/4-14 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp