

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.7/16-16
GTIN	4062406040352
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	73 mm
Kärnhåls-Ø	35 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	28 mm
Gäng-Ø	36,512 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	16
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,588 mm
totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN

gänga	1.7/16-16 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp