

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 11/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 11/16-16
GTIN	4062406039592
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
Skaftdiameter D _s	14 mm
Antal spånspar	3
Gängstigning	1,588 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	11 mm
Gängdjup	34,92 mm
Gäng-Ø	17,462 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	16 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	125 mm
Gängtyp	UN

gänga	11/16-16 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp