

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1/2-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1/2-14
GTIN	4062406039394
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	3
Kärnhåls-Ø	11 mm
Gängdjup	25,4 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Gäng-Ø	12,7 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/2-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp