

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.1/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.1/4-14
GTIN	4062406040154
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant □	20 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Varvper tum	14
Gängstigning	1,814 mm
totallängd L	180 mm
Gängdjup	63,5 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	31,75 mm
Kärnhåls-Ø	30 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/4-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp