

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 1.5/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 1.5/16-8
GTIN	4062406044725
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	33,338 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängdjup	83,3 mm
totallängd L	200 mm
Kärnhåls-Ø	30,3 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gängstigning	3,175 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Skaftfyrcant □	22 mm
Varvper tum	8
Gängtyp	UN

gänga	1.5/16-8 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp