

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 3/4-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 3/4-27
GTIN	4062406046330
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	14 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	0,94 mm
Varvper tum	27
Norm	DIN 376
totallängd L	125 mm
Antal skär Z	4
Skaftfyrkant □	11 mm
Gängdjup	47,63 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Kärnhåls-Ø	18,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS-LH

gänga	3/4-27 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp