

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, obelagd, Typ: 1.3/4-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130041 1.3/4-8
GTIN	4062406047436
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Kärnhåls-Ø	41,4 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängstigning	3,175 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	220 mm
Varvper tum	8
Gängdjup	111,1 mm
Gäng-Ø	44,45 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Antal spånspar	4
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.3/4-8 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp