

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1/4-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1/4-28
GTIN	4062406048013
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gängstigning	0,907 mm
Kärnhåls-Ø	5,5 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	80 mm
Gängdjup	15,9 mm
Skaftdiameter D _s	7 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrcant □	5,5 mm
Varvper tum	28
Gäng-Ø	6,35 mm
Gängtyp	UNF

gänga	1/4-28 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp