

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.7/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.7/8-8
GTIN	4062406049799
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	47,625 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	119 mm
Skaftfyrkant □	29 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	250 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	8
Gängstigning	3,175 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	44,6 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.7/8-8 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp