

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1-14
GTIN	4062406051099
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	23,75 mm
Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Skaftfyrkant □	16 mm
totallängd L	160 mm
Antal spånspar	4
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängdjup	63,5 mm
Gäng-Ø	25,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1-14 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp