

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.10-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.10-24
GTIN	4062406047887
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	3,82 mm
Gängdjup	12,1 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	70 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,058 mm
Varvper tum	24
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	4,826 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängtyp	UNC

gänga	10-24 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp