

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1/4-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1/4-48
GTIN	4062406047979
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant □	5,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	5,85 mm
Skaftdiameter D _s	7 mm
Gängdjup	15,9 mm
Norm	DIN 371
Gängstigning	0,529 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	48
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	6,35 mm
totallängd L	80 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/4-48 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp